

## Produktdatenblatt

### Dell E1715S - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - mit 3 Jahre Premium Panel Exchange-Service

Produktbeschreibung: Dell E1715S - LED-Monitor - 43.2 cm (17") (17" sichtbar) - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Premium Panel Exchange-Service

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Dell  
 Hersteller Artikel Nr: 210-AEUS

#### Marketing:

Der Dell 17-Zoll-Monitor - E1715S ist eine intelligente Wahl im Hinblick auf Zuverlässigkeit und unverzichtbare Funktionen, die Produktivität steigern können.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell E1715S - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - mit 3 Jahre Premium Panel Exchange-Service
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17")
Bildschirmtyp	TN
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-auf-weiß)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm
Gewicht	2.42 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP
Kombiniert mit	3 Jahre Premium Panel Exchange-Service

#### Ausführliche Details

##### Allgemein

## Produktdatenblatt

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Sichtbare Bildfläche	43.2 cm (17")
Bildschirmtyp	TN
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-auf-weiß)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 81 kHz
Videobandbreite	135 MHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Sättigung, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Schattierung
OSD-Sprachen	Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	72% (CIE 1931)-Farbskala, 85% (CIE 1976)-Farbskala, Image Enhance
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - mit Fuß
Gewicht	2.42 kg
Kombiniert mit	3 Jahre Premium Panel Exchange-Service
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA   DisplayPort
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	- 5.5/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, VESA-Schraubenabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP
Schloßstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	



## Produktdatenblatt

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 37.45 cm - Tiefe: 16.55 cm - Höhe: 38.95 cm - Gewicht: 2.42 kg   Ohne Fuß - Breite: 37.45 cm - Tiefe: 4.65 cm - Höhe: 30.69 cm - Gewicht: 2.08 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

