

TERRA GREENLINE PLUS 2462W - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: TERRA GREENLINE PLUS 2462W - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - A-MVA - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI, DVI-I, DisplayPort - Lautsprecher - Silber, mattschwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Wortmann
 Hersteller Artikel Nr: 3031224
 EAN: 4039407030392

Marketing:

Rahmenloses 23.8" Design-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und AMVA Technologie für hohe Kontraste, weite Blickwinkel und eine hohe Farbtreue bei besonders guten Schwarzwerten. Die Overdrive-Technologie sorgt für eine sehr schnelle Reaktionszeit bei bewegten Bildern, Videos und Spielen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	TERRA GREENLINE PLUS 2462W - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.9 W
Bildschirmtyp	A-MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	30000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-I, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Farbe	Silber, mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 20 cm x 36.8 cm
Gewicht	3.6 kg

Produktdatenblatt

Kennzeichnung	DDC-1, DDC-2B, EN 60950, NUTEK, VESA DPMS, DDC/CI, EPA
---------------	---

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.9 W
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	A-MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	30000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP
Farbe	Silber, mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 20 cm x 36.8 cm - mit Fuß
Gewicht	3.6 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Konnektivität	
Schnittstellen	DVI-D ; HDMI (HDCP) ; DisplayPort ; Audio Line-In
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel ; 1 x DVI-Kabel ; 1 x Audiokabel
Kennzeichnung	DDC-1, DDC-2B, EN 60950, NUTEK, VESA DPMS, DDC/CI, EPA
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
Abmessungen und Gewicht	



Produktdatenblatt

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 4.5 cm - Höhe: 32.5 cm - Gewicht: 3.3 kg Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 20 cm - Höhe: 36.8 cm - Gewicht: 3.6 kg
----------------------------------	---

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%