

Produktdatenblatt

Fujitsu E24-9 TOUCH - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: Fujitsu E24-9 TOUCH - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - für Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, W580power+; ESPRIMO D538/E94+, D958/, P558

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Fujitsu
 Hersteller Artikel Nr: S26361-K1644-V160
 EAN: 4059595400562

Marketing:

Das Fujitsu Display E24-9 TOUCH ist ein ergonomisches Display mit projiziert-kapazitivem 10-Punkt-Touch (PCT) sowie einer 1920 x 1080 Full-HD-Auflösung. Der Anti-Glare-Monitor hilft Schlieren, Flecken und Unschärfe bei berührungsintensiven Aufgaben zu verhindern. Der Monitor verfügt zudem über leistungsfähige, integrierte Lautsprecher und eine große Schnittstellenvielfalt für eine einfache Konnektivität und maximale Flexibilität.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Fujitsu E24-9 TOUCH - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	29 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.03 cm x 10.735 cm x 32.56 cm
Gewicht	3.8 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
Entwickelt für	Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, W580power+; ESPRIMO D538/E94+, D958/, P558



Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	29 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20 W
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, Overdrive-Technologie, ECO-Taste, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Low Blue Light Mode, Ultra-schmale Kante
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.03 cm x 10.735 cm x 32.56 cm - mit Fuß



Produktdatenblatt

Gewicht	3.8 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort HDMI VGA Audio Line-In 2 x USB 3.1 Gen 1 Downstream USB 3.1 Gen 1 Upstream Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	+10/+65
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
Lokalisierung	Europa
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.29 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.24 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 10.735 cm - Höhe: 32.56 cm - Gewicht: 3.8 kg Ohne Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 6.35 cm - Höhe: 32.56 cm - Gewicht: 3.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	5.3 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, W580power+ Fujitsu ESPRIMO D538/E94+, D958/E85+, P558