

### iiyama ProLite T1521MSC-B1 - LED-Monitor - 38.1 cm (15")

Produktbeschreibung: iiyama ProLite T1521MSC-B1 - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 350 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 8 ms - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: iiyama  
 Hersteller Artikel Nr: T1521MSC-B1

#### Marketing:

Der Multitouch ProLite T1521MSC-B1 mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale (38 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 80 Grad verstellen lässt. Die Bedienelemente sind an der Rückseite angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Der ProLite T1521MSC-B1 bietet eine hohe leistungsfähige Touch-Lösung und ist ideal für den Einsatz im Einzelhandel.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	iiyama ProLite T1521MSC-B1 - LED-Monitor - 38.1 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	8 ms (schwarz-auf-weiß)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	34.05 cm x 19.8 cm x 30.8 cm
Kennzeichnung	DDC-2B, VESA DPMS, CB, cULus, IP54, TUV Bauart

## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	38.1 cm (15")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	305 cd/m²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (schwarz-auf-weiß)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Besonderheiten	HID Compliant, kratzfest, a-Si-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.05 cm x 19.8 cm x 30.8 cm - mit Fuß
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA   USB   Audio Line-In (Mini-Buchse)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-10/+70
VESA-Halterung	75 x 75 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel   1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, VESA DPMS, CB, cULus, IP54, TUV Bauart
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	



## Produktdatenblatt

Details zu Abmessungen & Gewicht    Ohne Fuß - Breite: 34.05 cm - Tiefe: 4.45 cm - Höhe:  
26.8 cm | Mit Fuß - Breite: 34.05 cm

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur    0 °C  
Max. Betriebstemperatur    40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb    20 - 80% (nicht kondensierend)

