

## Produktdatenblatt

### Elo 3243L Projected Capacitive - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")

Produktbeschreibung: Elo 3243L Projected Capacitive - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 500 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 8 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Elo Touch Solutions  
 Hersteller Artikel Nr: E304029  
 EAN: 0834619008641

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Elo 3243L Projected Capacitive - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.64 cm x 5.8 cm x 44.3 cm
Gewicht	11.2 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, E-Standby, KC, EAC, China RoHS, CoC

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")

## Produktdatenblatt

Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	425 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms
Vertikale Bildwiederholrate	47 - 63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, OSD sperren, Full HD weiter Betrachtungswinkel (WVA), Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.64 cm x 5.8 cm x 44.3 cm
Gewicht	11.2 kg
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA   HDMI   USB (Typ B)
<b>Mechanisch</b>	
VESA-Halterung	400 x 200 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, E-Standby, KC, EAC, China RoHS, CoC
Lokalisierung	Weltweit
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	49.6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt
Energierversuch Sleep	0.1 Watt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)