

Produktdatenblatt

BenQ CineHome W1720 - DLP-Projektor - 3D

Produktbeschreibung:	BenQ CineHome W1720 - DLP-Projektor - 3D - 2000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Gruppe:	Projektoren
Hersteller:	BenQ
Hersteller Artikel Nr:	9H.JLC77.14E
EAN:	4718755079184

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ CineHome W1720 - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	385 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.3 cm x 27.2 cm x 13.5 cm
Gewicht	4.2 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Projektor	
Mikro-Display	DMD Chip

Produktdatenblatt

Helligkeit	2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.65:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ; Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus ; Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus ; Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad, Rec. 709 Mode, High Dynamic Range (HDR), CinematicColor technology, CinemaMaster Audio+ 2, CinemaMaster Video+
Objektiv	
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ; 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ; 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger mini-USB Typ A (nur Strom) ; 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ; 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ; 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ; 1 x USB - Mini-USB, Typ B (Verwaltung)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Produktdatenblatt

Leistungsaufnahme im Betrieb	385 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite	35.3 cm
Tiefe	27.2 cm
Höhe	13.5 cm
Gewicht	4.2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräusentwicklung	33 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA