

NewStar NeoMounts NM-D135D3BLACK - Tischhalterung



Produktbeschreibung: NewStar NeoMounts NM-D135D3BLACK - Tischhalterung für 3 LCD-Anzeigen - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-69 cm (10"-27")

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: NewStar
 Hersteller Artikel Nr: NM-D135D3BLACK
 EAN: 8717371445836

Marketing:

Die NewStar Tischhalterung, das Modell NM-D135D3BLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für drei Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. NewStars Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 40 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar NeoMounts NM-D135D3BLACK - Tischhalterung
Produkttyp	Tischhalterung
Einstellbare Tiefe	5-63 cm
Einstellbare Höhe	0-40 cm
Neigung	90°
Schwenken	90°
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung	3 LCD-Anzeigen
Empfohlene Display-Größe	25.4-69 cm (10"-27")
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	24 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Einstellbare Tiefe	5-63 cm
Einstellbare Höhe	0-40 cm
Farbe	Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte	
Typ	Tischhalterung
Empfohlene Verwendung	3 LCD-Anzeigen
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung	Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe	25.4-69 cm (10"-27")
Neigung	90°
Schwenken	90°
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht	24 kg