

ViewSonic 1080p Short Throw Home Theater and Gaming PX706HD - DLP-Projektor - 3D

Produktbeschreibung: ViewSonic 1080p Short Throw Home Theater and Gaming PX706HD - DLP-Projektor - 3D - 3000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Gruppe: Projektoren
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: PX706HD
 EAN: 0766907958911

Marketing:

Der ViewSonic PX706HD verfügt über ein Beamerdesign für das Spielen auf dem Großbildschirm. Er wartet mit einer Helligkeit von 3.000 ANSI-Lumen, einer Auflösung von 1080p, einem Short-Throw-Objektiv und einem 1,2-fachen einstellbaren Zoom auf und sorgt so für eine flexible Installation sowie eine Vielseitigkeit, die es Ihnen ermöglicht, in beliebigen Zimmern Ihres Zuhauses zu spielen. Der Beamer ist mit einem schnellen 3X-Eingang ausgestattet, der eine reaktionsfreudigere Spielsteuerung mit geringer Eingangsverzögerung ermöglicht. Zudem bieten die speziellen Spielmodi auch in dunklen Szenen ein deutliches Bild.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ViewSonic 1080p Short Throw Home Theater and Gaming PX706HD - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	22000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Composite Video
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.3 cm x 22 cm x 11.5 cm
Gewicht	2.7 kg

Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Projektor	
Helligkeit	3000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	22000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 305 cm
Projektionsdistanz	0.9 m - 2.2 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.69 - 0.83:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Stromversorgung über USB, Eco Mode, SonicExpert, Geringe Eingabeverzögerung
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-20 / +20
Videoeingang	
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.1-Eingang 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	FCC, RoHS, cTUVus
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Produktdatenblatt

Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	29.3 cm
Tiefe	22 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	2.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	36.5 cm
Transporttiefe	30 cm
Transporthöhe	18.8 cm
Transportgewicht	3.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)