

### IDEAL VDV II - Netzwerktester

Produktbeschreibung: IDEAL VDV II - Netzwerktester

Gruppe: Netzwerktester

Hersteller: IDEAL Industries

Hersteller Artikel Nr: R158000



#### Marketing:

Die Kabeltester der Modellreihe VDV II sind äußerst einfach zu bedienen und erlauben die Überprüfung der Kupferkabel von Sprach-, Daten- und Videoinstallationen, wie Telefonleitungen, Datenleitungen und Video-/Sicherheitsanlagen, in Wohnungen, Büros und industriellen Umgebungen. Mit seiner führenden Technologie bietet der VDV II Funktionen, die über den Leistungsumfang konventioneller Verdrahtungsprüfer hinausgehen. Der moderne Verdrahtungstester zeigt auch komplexe Installationsfehler schnell und deutlich an, während das TDR-Reflektometer die Störungssuche unterstützt und die Arbeitsproduktivität vor Ort erhöht.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	IDEAL VDV II - Netzwerktester
Gerätetyp	Netzwerktester
Tests, Tools und Messungen	Verdrahtungsplan, Tests auf Fehlverdrahtungen, Tests auf Split Pairs, auf gekreuzte Leitungen geprüft, offener Stromkreis, Kurzschluss
Anzeige	(2.7")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 3.6 cm x 16 cm
Gewicht	260 g

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Netzwerktester
Medien	Kupfer
Tests, Tools und Messungen	Verdrahtungsplan, Tests auf Fehlverdrahtungen, Tests auf Split Pairs, auf gekreuzte Leitungen geprüft, offener Stromkreis, Kurzschluss
Zubehör im Lieferumfang	2 Remote-Einheiten
Anschlüsse	F-Anschluss, RJ-45, RJ-12
<b>Anzeige</b>	
Diagonale	(2.7")
Technologie	LCD
Farbunterstützung	Einfarbig
<b>Batterie</b>	
Technologie	Alkalisch

## Produktdatenblatt

---

Mitgelieferte Anzahl	1
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor	9V
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	7.6 cm
Tiefe	3.6 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	260 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)