

Artikeldatenblatt



Werkstückwagen 1301

Ausführung:

Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Aufbauhöhe 1250 mm. Neigung der Gitter 11%. Berädern: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sinnvolles Zubehör für Werkstückwagen erhältlich (siehe Zubehör für Werkstattwagen).

Technische Details



Tragkraft	600 kg
Ladefläche	1200 x 800 L x B mm
Außenmaße	1372 x 809 x 1536 L x B x H mm
Bereifung	TPE 200 x 40 mm
Eigengewicht	90 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976013015
Artikelnummer	1301