

Produktdatenblatt

Lenovo ThinkVision T22v-20 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkVision T22v-20 - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 61FBMAT6EU
 EAN: 0194632369496

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T22v-20 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5")
Leistungsmerkmale	Mikrofon, FHD-IR-Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2479 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	14 ms (aus); 6 ms (typisch); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	48.93 cm x 20.5 cm x 41.3 cm
Gewicht	5.49 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays 2.0, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC