

# Produktdatenblatt

## Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TD - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - GF MX450 / Iris Xe Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 20TD002MGE  
 EAN: 0195348382694

### Marketing:

Budgetfreundliches, robustes, 39,6 cm (15,6")-Office-Notebook mit gehobener Grundausstattung für den großen Überblick im Kleinunternehmen - ideal auch als Desktop-Ersatz. Hohen Arbeitskomfort bieten das große Full-HD-Display sowie exzellente Eingabegeräte. Der in den Netzschalter integrierte Fingerabdrucksensor erledigt Bootvorgang und Authentifizierung in einem und lässt Sie schneller online sein. Integrierte Schutzfunktionen machen das E15 beruhigend sicher.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher	2 GB GDDR5 SDRAM
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 10.8 Stunden

## Produktdatenblatt

---

Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.5 cm x 24 cm x 1.89 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold