

## Kärcher Professional NT 40/1 Tact Te L - Staubsauger - Kanister

Produktbeschreibung:	Kärcher Professional NT 40/1 Tact Te L - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Gruppe:	Staubsauger
Hersteller:	Kärcher
Hersteller Artikel Nr:	1.148-311.0
EAN:	4054278061344



### Beschreibung:

Der Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te ist das ideale Gerät für alle, denen ein großes Behältervolumen genauso wichtig ist wie ein hohes Maß an Mobilität. Sein robuster, 40 Liter großer Tank, der von fein bis grob problemlos alle Arten von Staub und Schmutz sowie Flüssigkeiten aufnimmt, verfügt zusätzlich über einen Bumper und langlebige Metalllenkrollen. Lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle sind damit jederzeit möglich. Dafür sorgen nicht zuletzt auch das ausgezeichnete Filterabreinigungssystem Tact und der gegen Feuchtigkeit unempfindliche PES-Flachfaltenfilter. Eine komfortable Bedienung garantieren der zentrale Drehschalter zur Auswahl der Saugprogramme, eine stufenlose Regelung der Drehzahl sowie die integrierte Gerätesteckdose.

### Key Selling Points:

- Saugschlauchanschluss im Gerätekopf
- Der Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht ein größeres nutzbares Behältervolumen
- Leichte Entleerung des Behälters durch die Verbindung von Schlauch und Gerätekopf
- Kofferablage und Fixiermöglichkeiten
- Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden
- Verzurrösen ermöglichen das sichere Fixieren mit handelsüblichen Verzurrbändern
- Feuchtigkeitsresistenter PES-Flachfaltenfilter
- Der PES-Flachfaltenfilter der Staubklasse M hält zuverlässig 99,9 Prozent aller Partikel zurück
- Ob Nass- oder Trockenanwendung: Ein Wechsel des PES-Filters ist nicht erforderlich

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kärcher Professional NT 40/1 Tact Te L - Staubsauger - Kanister
Produkttyp	Staubsauger
Reinigertyp:	Kanister
Kompatible Bodenart	Universaleinsatz
Reinigungsmethode	Trocken, feucht
Staubauffang	Mit Beutel / ohne Beutel

Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Max. Energieverbrauch	1380 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37 cm x 56 cm x 65.5 cm
Gewicht	14.4 kg