

CORSAIR Vengeance RGB PRO SL - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert

Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB PRO SL -
DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM
288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 -
1.35 V - ungepuffert - non-ECC - weiß



Gruppe: RAM
Hersteller: CORSAIR
Hersteller Artikel Nr: CMH32GX4M2D3600C18W
EAN: 0840006632085

Beschreibung:
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Key Selling Points:

- Attraktives Speichermodul für Übertaktung zum attraktiven Preis
- Maximale Kompatibilität mit den Prozessoren und Hauptplatinen
- Hohe Speicherdichte für ultimative Power-User

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance RGB PRO SL - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten	CL18 (18-22-22-42)
Leistungsmerkmale	Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Corsair iCUE Support, 10 extrem helle adressierbare LEDs, ungepuffert
Spannung	1.35 V