

Sony MDR-XB510AS - Ohrhörer mit Mikrofon

Produktbeschreibung: Sony MDR-XB510AS - Sports - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Blau

Gruppe: Headsets & Mikrofone
 Hersteller: Sony
 Hersteller Artikel Nr: MDRXB510ASL.CE7
 EAN: 4548736045538




Beschreibung: Die starke Leistung von EXTRA BASS wirkt motivierend. Und dank des Spritzwasserschutzes halten Sie bei jedem Wetter bis zum Schluss durch.

- Key Selling Points:
- EXTRA BASS für satten, kraftvollen Sound
 - Dank IPX5/7-Design abwaschbar nach Workouts
 - Ohrbügel sorgen für einen sicheren Halt



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Sony MDR-XB510AS - Ohrhörer mit Mikrofon
Produkttyp	Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik
Farbe	Blau
Kopfhörer-Formfaktor	Im Ohr
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kopfhörertechnik	Dynamisch
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	Extra Bass
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 4 - 24000 Hz - Empfindlichkeit 106 dB/mW
Impedanz	56 Ohm
Membrantyp	PET



- Product Features:
- Beißen Sie sich durch
 Motivieren Sie sich mit den kraftvollen Klängen von EXTRA BASS, und laufen Sie dank des spritzwasserfesten Designs bei jedem Wetter.
 - Steigern Sie Ihre Leistung
 Treiben Sie sich mit viel Bass an. EXTRA BASS verstärkt die niedrigen Frequenzen und sorgt für einen kräftigen Rhythmus, der Sie dabei unterstützt, in jedem Training das Beste aus sich herauszuholen.
 - Trotzen Sie den Elementen
 Laufen Sie beruhigt auch bei starkem Regen, Graupel oder Schnee. Die MDR-XB510AS Kopfhörer sind nach IPX5/7 Standard waschbar und vertragen schlechtes Wetter oder das Abspülen mit fließendem Wasser.
 - Für einen aktiven Lifestyle
 Hören Sie selbst beim anstrengendsten Workout Ihre Musik. Ohrbügel sorgen für einen sicheren Sitz der Kopfhörer, sodass Sie sie nicht mitten in einer Übung verlieren.



- What's in the Box:
- Sony MDR-XB510AS
 - Tragetasche, Kabeleinstellung, Clip, lange Hybrid Silikon Gummi Ohrhörer (SS, S,

M, L x2 Größen), Bogenstützen (S, M, L x2 Größen)