

ASUS BW-16D1HT, Schwarz, Ablage, Senkrecht/Horizontal, Desktop, Blu-Ray RW, SATA



Beschreibung: ASUS BW-16D1HT. Produktfarbe: Schwarz, Lademechanismus: Ablage, Montage: Senkrecht/Horizontal. Zweck: Desktop, Optisches Laufwerk - Typ: Blu-Ray RW, Schnittstelle: SATA. Schreibgeschwindigkeit CD-R: 48x, Schreibgeschwindigkeit CD-RW: 24x, Schreibgeschwindigkeit BD-R: 16x. Lesegeschwindigkeit CD-R: 48x, Lesegeschwindigkeit CD-RW: 40x, Geschwindigkeit Lesen CD-ROM: 48x. DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: 160 ms, CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: 150 ms, BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: 180 ms

Gruppe: Optische Laufwerke
Hersteller: ASUS
Hersteller Art. Nr.: 90DD0200-B20010

Marketing:

| Details | |
|--------------------------------|---|
| Design | |
| Eingebaut | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Lademechanismus | Ablage |
| Montage | Senkrecht/Horizontal |
| Leistung | |
| Zweck | Desktop |
| Optisches Laufwerk - Typ | Blu-Ray RW |
| Schnittstelle | SATA |
| Unterstützte Medien | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Durchmesser der optischen Disk | 80,120 mm |
| Schreibgeschwindigkeit | |
| Schreibgeschwindigkeit CD-R | 48x |
| Schreibgeschwindigkeit CD-RW | 24x |
| BD-R Dual-Schicht | 12x |
| Schreibgeschwindigkeit | |

| | |
|------------------------------------|--------|
| BD-RE Dual-Schicht | 2x |
| Schreibgeschwindigkeit | |
| Schreibgeschwindigkeit BD-R | 16x |
| Schreibgeschwindigkeit BD-RE | 2x |
| Doppelte Schicht DVD+R - schreiben | 8x |
| Geschwindigkeit | |
| Doppelte Schicht DVD-R - schreiben | 8x |
| Geschwindigkeit | |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 16x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 16x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6x |
| Lesegeschwindigkeit | |
| Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 48x |
| Lesegeschwindigkeit CD-R | 48x |
| Lesegeschwindigkeit CD-RW | 40x |
| BD-R Dual-Schicht | 8x |
| Lesegeschwindigkeit | |
| BD-RE Dual-Schicht | 6x |
| Lesegeschwindigkeit | |
| Lesegeschwindigkeit BD-R | 12x |
| Lesegeschwindigkeit BD-RE | 8x |
| Lesegeschwindigkeit BD-ROM | 12x |
| DVD-R Doppelschicht | 12x |
| Lesegeschwindigkeit | |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 16x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 16x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 12x |
| Lesegeschwindigkeit DVD-R | 16x |
| Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 12x |
| Double | |
| Lesegeschwindigkeit DVD+RW | 12x |
| Zugriffzeit | |
| DVD Laufwerk Durchschnitt | 160 ms |
| Direktzugriff-Zeit | |
| BD-ROM Durchschnitt | 180 ms |
| Direktzugriff-Zeit | |
| CD-ROM Laufwerk Durchschnitt | 150 ms |
| Direktzugriff-Zeit | |
| Systemanforderung | |

| | |
|--|--|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 146 mm |
| Tiefe | 170 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Software | Cyberlink Power2Go 8\nE-Green |