

Gigabyte M28U - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28") - HDR

Produktbeschreibung: Gigabyte M28U - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - SS IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: GIGABYTE
 Hersteller Artikel Nr: M28U
 EAN: 4719331810887



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte M28U - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	SS IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Grau-zu-Grau); 2 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	63.65 cm x 19.36 cm x 53.42 cm
Gewicht	6.93 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Eyesafe Display Certification

