



KOMPATIBEL MIT



Argus RGB-500W II – das leistungsstarke RGB-Netzteil!

Die Revision II des Argus 500W RGB-Netzteils besteht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3pin 5V RGB-Mainboardsteuerung verwalten lassen. Das Seitenfenster aus Plexiglas mit eingraviertem Argus-Logo setzt Ihren Computer zusätzlich in Szene.

Ausgestattet mit 80PLUS® Bronze, aktiver PFC und 1x PCI-Express Anschluss ist das **Argus RGB-500W II** auf der Höhe der Zeit und eine echte Option für jeden der einen Spiele- oder Grafikcomputer plant. Die robuste, schwarze Lackierung sowie lange, flexible Kabel runden das positive Bild ab.

- ✓ über 85% Effizienz
- ✓ RGB-LEDs steuerbar über Taster oder 3pin 5V RGB
- ✓ sehr laufruhiger 140mm Lüfter
- ✓ 36 Monate Garantie

Spezifikationen


Leistung	500W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	- / • / -
PCI-Express 6+2Pin	1x
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	4x
S-ATA	4x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
110/240V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.3
Lüftergröße	1x 140mm
Lüftersteuerung	Automatisch
Lautstärke	19-35dB
Kabelmanagement	-
Schutzmechanismen	OPP, OVP, SCP
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/160mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	175/255/98mm
Nettogewicht	1,29kg
Bruttogewicht	1,63kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/10/320
Garantie und Gewährleistung	36 Monate Garantie
Artikelnummer	88882192
EAN-Code	4260455645492
Lieferumfang	Handbuch (deutsch, englisch), Netzkabel, Montageschrauben, Kabelbinder

80+ Zertifikat



- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Kabelkonfiguration



AC Input		100V/240V 47-63Hz				
DC Output		3.3V	5V	12V	-12V	5Vsb
RGB-500 II	Max. Current	18A	15A	40A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	100W		480W	3.6W	12.5W
		500W				