

ViewSonic VG2439Smh - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: ViewSonic VG2439Smh - LED-Monitor - 61 cm (24") (23,6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: VG2439SMH-EU
 EAN: 0766907801910

Beschreibung:

Der ViewSonic VG2439Smh ist ein Full HD-LED-Multimedia-Monitor mit 24" (23,6" sichtbar), zukunftssicheren Anschlüssen und voll ergonomischen Funktionen, ideal für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen. Mit der SuperClear VA-Technologie für große Betrachtungswinkel und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20 Mio:1 erzeugt dieser Monitor starke Farben sowie einen idealen Kontrast und erreicht so eine erstaunliche Bildschirmdarstellung bei jedem Betrachtungswinkel. Dank der HDMI-, DisplayPort-, VGA-Eingänge und der beiden USB-Anschlüsse bietet der VG2439Smh flexible Anschlussmöglichkeiten an PC-Systeme, Laptops und andere Multimedia-Peripheriegeräte. Der exklusive ViewMode von ViewSonic verfügt über intuitive Voreinstellungen für eine optimierte Bilddarstellung in unterschiedlichen Anwendungen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert außerdem zusammen mit dem Blaulichtfilter die Belastung für die Augen auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Der komplett ergonomische Fuß ist neig-, schwenk-, dreh- und höhenverstellbar. Außerdem ist der Monitor VESA-kompatibel und bietet so eine noch größere Installationsvielfalt.

Key Selling Points:

- Sattere Farben, besserer Farbverlauf und schärfere Bilder dank SuperClear VA-Technologie
- Zu den flexiblen Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI-, DisplayPort-, VGA-, und USB-Anschlüsse sowie zwei Lautsprecher
- Komplett ergonomisches Design mit Neige-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellmöglichkeit
- Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologie für ein angenehmeres Seherlebnis
- TCO-, Energy Star- und EPEAT Gold-Zertifizierung

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG2439Smh - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	VA



Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	56.028 cm x 23.956 cm x 43.522 cm
Gewicht	5.17 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CB, FCC, RoHS, WEEE, UkrSEPRO, ERP



Product Features:

- Full HD 1080p für ausgezeichnete, pixelgetreue Performance**
 Mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln liefert dieser Monitor Pixel für Pixel bestechende Bildqualität. Erleben Sie die atemberaubende Schärfe und Detailtreue bei der Arbeit, beim Spielen oder dem Genuss anspruchsvollster Multimedia-Inhalte.
- SuperClear IPS-Bildverbesserungstechnologie mit 95%iger sRGB-Abdeckung und großen Betrachtungswinkeln**
 Die Bildverbesserungstechnologie SuperClear wartet mit der besten Farbdarstellung und einem horizontalen wie vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad auf. Sie erhalten präzise, lebhafte Farben mit gleichmäßigen Helligkeitswerten ohne Verzerrungen oder Verwischungen, egal ob Sie den Bildschirm von vorne, unten, oben oder der Seite betrachten.
- Flexible Anschlüsse dank DisplayPort und HDMI**
 Der DisplayPort macht diesen Monitor zukunftssicher. Außerdem verfügt das Gerät über eine hohe Bildwiederholrate, die ideale Auflösung, sehr satte Farben und klaren Sound. Die HDMI-Schnittstelle an diesem Monitor ermöglicht den Anschluss einer Vielzahl von HD-Geräten wie Spielkonsolen, Blu-ray-Player, Laptops, Digitalkameras oder anderen, damit dem ultimativen HD-Erlebnis nichts mehr im Wege steht. Dieser Monitor bietet auch einen VGA-Anschluss für ältere PC-Systeme sowie 2 USB-Anschlüsse für einen einfachen Anschluss von Peripheriegeräten und Zubehör.
- Komfort und Produktivität dank ergonomischen Designs**
 Der VG2439SMH von ViewSonic verfügt über ein ergonomisches Design und bietet Benutzern die Flexibilität, die für eine erhöhte Produktivität und einen höheren Komfort nötig ist. Durch das ergonomische Design mit Höhenverstellbarkeit, Neige-, Dreh-, Schwenkfunktion kann das Display optimal positioniert werden.
- Zwei integrierte Stereo-Lautsprecher**
 Die beiden integrierten 2-Watt-Stereolautsprecher dieses Monitors machen Multimedia-Anwendungen zum wahren Klangerlebnis.
- Inhaltsabhängige Optimierung der Bildschirmdarstellung dank ViewMode-Einstellungen**
 ViewSonic's einzigartige ViewMode-Funktion umfasst 5 intuitive Szenariovoreinstellungen und Best-in-Class-Bildschirmkalibrierung für hochpräzise Farbwiedergabe und bestechende Qualität. Die Voreinstellungen Game, Movie, Web, Text und Mono optimieren jeweils die Gammakurve, die Farbtemperatur, den Kontrast und die Helligkeit, um je nach wiedergegebenem Inhalt das beste Seherlebnis zu bieten.
- Flimmerfreier und augenschonender Bildgenuss dank ViewSonic Flicker-Free**
 Flicker-Free-Displays von ViewSonic eliminieren Bildschirmflimmern bei allen Helligkeitsstufen und garantieren so ein komfortableres Seherlebnis.
- Angenehmes Seherlebnis dank Blaulichtfilter**
 Die Displays von ViewSonic sind mit einer Einstellung für Blaulichtfilter zur Anpassung der Menge an Blaulicht ausgestattet, die vom Bildschirm ausgestrahlt



wird. So können Sie länger arbeiten oder Multimedia-Inhalte genießen und schonen dabei Ihre Augen.

- ENERGY STAR-Zertifizierung
ENERGY STAR ist ein Programm, mit dem Unternehmen und Privatpersonen dank der ausgezeichneten Energieeffizienz Geld sparen und unser Klima schützen können. Durch die Auswahl von ENERGY STAR-zertifizierten Produkten wie Monitore und Displays können Unternehmen bis zu 30% Energiekosten sparen und gleichzeitig den Treibhauseffekt reduzieren.
- EPEAT Gold-Zertifizierung
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) ist ein globales Einstufungssystem für umweltfreundliche Elektrogeräte. Dieser Monitor verfügt über das EPEAT Gold-Zertifikat und erfüllt somit die 23 obligatorischen Leistungskriterien der EPEAT zu 100%.
- Quecksilberfreie LED-Hintergrundbeleuchtung
Die LED-Hintergrundbeleuchtung verbessert nicht nur die Monitorleistung, sondern ist auch umweltfreundlich, quecksilberfrei und verbraucht weniger Energie als herkömmliche Monitore.
- Der Eco-Modus spart mehr Energie und Kosten
Der Eco-Modus wurde von ViewSonic selbst entwickelt und ist Bestandteil aller LED-Monitore von ViewSonic. Er passt die Helligkeit an und verbessert die Sichtbarkeit, beugt der Ermüdung der Augen vor und verlängert die Lebensdauer der Monitore.

What's in the Box:

- ViewSonic VG2439Smh
- VGA-Kabel
- DisplayPort-Kabel
- Audiokabel
- USB-Kabel