Ipari Ethernet
IE-C5DB4RE0050MCSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, vasúti kábel, Cat. 5, PUR, fekete, M12

Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DB4RE0050MCSMCS-E
Rendelési szám	1010850050
Verzió	Rendszerkábel, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m
GTIN (EAN)	4032248800919
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet
IE-C5DB4RE0050MCSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	5 m	Hossz, inch	0,197 inch
Nettó tömeg	409 g	Szigetelés keresztmetszete	1,95 mm

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	90 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	90 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...90 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Telepítési hőmérséklet	-25 °C...90 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Szabványok

Vasúti járművek tűzbiztonsága	According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3	Fire protection in buses	according to ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
A lángok függőlegesen terjednek a kötegelt kábelekben	According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D	Füstzáró	According to BS 6853 Appendix D, in accordance with EN 50268-2, According to IEC 61034-2
Füst korrozív tulajdonsága	to IEC 60754-2	Hidrogén-halid tartalom	According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1
Mérgező gázok	According to BS 6853 Appendix B	Fluortartalom	According to EN 60684-2 Section 45.2
Többvezetékes fém adat- és vezérlőkábel	According to EN50288-2-2	Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369		

Kábel elektromos tulajdonságai

Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, ismétlődő	6 *átmérő	Kopásállóság	nagyon jó
Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with EN 50306-3	Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes
Füst korrozív tulajdonsága	to IEC 60754-2	Füstzáró	According to BS 6853 Appendix D, in accordance with EN 50268-2, According to IEC 61034-2

Kábel szerkezet

Sodratok	7	Keresztmetszet	2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Szigetelés keresztmetszete	1,95 mm	Árnyékolás	SF/UTP
Köpeny anyaga	Radox GKW S	Köpenyátmérő, min.	6,95 mm
Köpenyátmérő, max.	7,55 mm	Köpeny színe	fekete

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 19:47:29 CEST

Ipari Ethernet
IE-C5DB4RE0050MCSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes	Jobb oldali csatlakozó verziója	M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes

Besorolások

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002599
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-08
eClass 9.1	27-06-03-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us LISTED
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet
IE-C5DB4RE0050MCSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Részletrajz



