

**Tartozékok**  
**VG 16 HQ K68 11.5-15.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com



A blueglobe® termékkel a Weidmüller egy olyan Pflitsch tömszelencét vezetett be a portfóliójába, ami mind megbízhatóság mind funkcionalitás szempontjából meggyőző.

1,5 és 77 mm közötti nagy tömítésválaszték az eltávolítható betéteknek köszönhetően mindössze 11 tömszelencével, nagyon hatékony tömítés, kiváló húzásmentesítés és a horonyban vezetett, kötés előtti O-gyűrű – ezek a blueglobe® tömszelencék jellemzői, amelyeket a Weidmüller sárgaréz és rozsdamentes acél kivitelben kínál.

A blueglobe® tömszelence lényege a kerek tömítőbetét, ami nagy felületen gyengéden összeszorítja a kábelt. Ez tartósan elkerüli bemetsződött horony effektust, ami gyakori a lamellás rendszereknél.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | VG 16 HQ K68 11.5-15.5                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1016080000</a>                                   |
| Verzió         | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, Poliamid 6 |
| GTIN (EAN)     | 4032248725533                                                |
| Menny.         | 1 Stück                                                      |

**Tartozékok**  
**VG 16 HQ K68 11.5-15.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 11 g |
|-------------|------|

**Hőmérsékletek**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 130 °C |
|-------------------------|-------------------|

**Anyag**

|       |            |
|-------|------------|
| Anyag | Poliamid 6 |
|-------|------------|

**Kialakítás**

|                   |            |             |              |
|-------------------|------------|-------------|--------------|
| Termékcsalád      | Tartozékok | Terméktípus | Tömszelencék |
| Kábelátmérő, max. | 15,5 mm    | AF mérete   | 27 mm        |

**Általános adatok**

|                   |         |                          |            |
|-------------------|---------|--------------------------|------------|
| AF mérete         | 27 mm   | Anyag                    | Poliamid 6 |
| Belső menet       | PG 16   | Kábelátmérő, max.        | 15,5 mm    |
| Kábelátmérő, min. | 11,5 mm | Meghúzási nyomaték, max. | 6 Nm       |
| Méret             | HQ      | Tömszelencék             | PG 16      |
| Tömítőanyag       | TPE     | Védelmi osztály          | IP68       |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                   |