

## W 11-125 Quick (603623000) Winkelschleifer Karton

Bestell-Nr. 603623000

EAN 4061792176300



Abbildung stellvertretend



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

**Technische Werte****Kennwerte**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Abgabeleistung	700 W
Leerlaufdrehzahl	11000 /min
Drehzahl bei Nennlast	7500 /min
Drehmoment	3.2 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.3 kg
Kabellänge	4 m

**Vibration**

Oberfläche schleifen	5.8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schleifen mit Schleifblatt	2.6 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

**Lieferumfang**

Schutzhaube  
Stützflansch  
M-Quick-Spannmutter  
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)