

Produktinformation

Akku-Handkreissäge 57 mm 18 V / 5,0



Ah

EAN: 0088381684408

DHS680RTJ

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Schnittleistung 0°/45°	57/41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	350x170x238
Gewicht	3,3 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.3
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Kontaktschutzkappe
Ladegerät DC18RC
HM-Sägeb. 165mm 24Z
Parallelanschlag
Kombi-Schraube M4x16
6-KT Stiftschlüssel 5mm
Führungsschienenadapter B

Best.-Nr.:

821551-8
196672-8 (2x)
450128-8
195584-2
P-05256
164095-8
911128-8
783203-8
195838-7

- Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für leichte Aufgaben oder hohes Drehmoment für schwere Aufgaben
- Automatic Speed Control
- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Blaskapazität hält die Schnittstelle sauber
- Praktischer Bügel zum Aufhängen
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

K-Wert Geräusch
Vibration Sägen Holz

3 dB(A) Schalldruckpegel (L_{pA})
2,5 m/s²

75 dB(A) K-Wert Vibration

1,5 m/s²

Stand: 16-6-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de