

VIVOTEK FD9369 Fixed Dome Netzwerkkamera 2MP 30fps Smart IR 30M IR Smart Stream III

Artikelnummer	21.19.3827
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD9369 (AUDIO)
EAN (Einzelstück)	4710469352416

VIVOTEK



VIVOTEK FD9369 Fixed Dome Netzwerkkamera, für Überwachung im Außenbereich, betreibbar durch PoE (Power-over-Ethernet) oder Gleichstrom, MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, H.265-Komprimierung und Smart Stream III-Technologie, intelligente Bewegungserkennung

Die VIVOTEK FD9369 ist eine erschwingliche Dome-Netzwerkkamera für den Außenbereich, die mit einem 2M-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 1920x1080 bei 30 FPS ermöglicht. Die FD9369 bietet ein Objektiv mit festem Brennpunkt für verschiedene Benutzerszenarien. Die IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für eine bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet. Die FD9369 ist in einem robusten Gehäuse der Schutzklasse IP66 und IK10 untergebracht, um die Kamera vor den verschiedensten Außenbedingungen zu schützen.

Zwei Stromeingangsoptionen sind verfügbar: PoE (Power-over-Ethernet) und Gleichstrom, was den Benutzern eine flexible Installation ermöglicht. Um die On-Board-Speicherung und Datenportabilität zu erleichtern, ist die Kamera mit einem MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für die lokale Aufzeichnung ausgestattet.

Die FD9369 verwendet die H.265-Komprimierung und setzt die Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK ein, die dazu beiträgt, den Bandbreiten- und Speicherverbrauch zu reduzieren. Schließlich verfügt die FD9369 über eine KI-basierte, intelligente Bewegungserkennung zur Reduzierung von Fehlalarmen.

- H.265 Komprimierungstechnologie
- 30 fps @ 1920x1080

- Smart Stream III für die Optimierung der Bandbreiteneffizienz
- Integrierte IR-Strahler, Reichweite bis 30 Meter
- Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
- Intelligente Bewegungserkennung zur Reduzierung von Fehlalarmen
- Eingebauter MicroSD-/SDHC-/SDXC-Kartensteckplatz zur lokalen Speicherung
- Wetterfest nach IP66 und Vandalismussicher nach IK10 Zertifizierung

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9369 Fixed Dome Netzwerkkamera, Kurzanleitung zur Installation, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Kabelverschraubung, Trockenmittelbeutel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/3,1" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	2
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 2,8 mm
Objektivblickwinkel	116° (Horizontal), 65° (Vertikal), 140° (Diagonal)
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux
WDR Technologie	WDR Enhanced

Schwenkbereich	350°
Neigebereich	-10° - 75°
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Betriebstemperatur	-30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) (IR aus), -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) (IR ein)
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Höhe	85 mm
Breite	110 mm
Gewicht	465 g