

3,5mm Klinken-Kabel für MP3-Player, iPods und Smartphones

Das 3,5 mm Klinken-Kabel stellt die praktischste Möglichkeit zum Anschluss portabler Audio-Geräte an eine HiFi-Anlage, mobile Lautsprecher oder das Autoradio dar. Dank mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung ist die 3,5 mm Audioverbindung im Handumdrehen hergestellt.

- **3,5 mm Klinken-Stecker zur Verbindung von portablen Audio-Geräten via AUX-In**
- **reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität**
- **24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände**

Technische Daten

Anschlüsse

Steckermaterial:	3-fach umspritzen PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	3,5 mm KLINKEN-Stecker
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	30,3
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	9,8
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	8,0
Anschluss 2, Typ:	3,5 mm KLINKEN-Stecker
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	30,3
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	9,8
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	8,0

Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge (m):	1 1,5 3 5 10
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	25 x 0,120
AWG:	23
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 42 Adern x 0,12 mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	3,9
Knickschutz:	beidseitig

Signalübertragung


Übertragungsarten:	analoge Audiosignale
max. Bandbreite (MHz):	10,0
Kapazität (pF):	155
Wellenwiderstand (Ω):	50

Allgemein

Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10

casual




 3,5 mm KLINKEN-Stecker


 3,5 mm KLINKEN-Stecker






Kabelquerschnitt



Schaltplan



Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70476	1.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Einzelkarton: 0.06 Export VPE: 3.60		 4 040849 704765
70477	1.50	Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Einzelkarton: 0.07 Export VPE: 4.00		 4 040849 704772
70479	3.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Einzelkarton: 0.10 Export VPE: 5.20		 4 040849 704796
70480	5.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (30 Stk.): 425 x 270 x 235	Einzelkarton: 0.14 Export VPE: 5.20		 4 040849 704802
70482	10.0	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: 0.29 Export VPE: 8.30		 4 040849 704826

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

MP3 audio cable

3.5 mm jack cable for MP3 Player, iPod, and Smartphone

The 3.5 mm jack cable provides a convenient option to connect portable audio devices to a HiFi system, mobile speakers, or the car radio. Due to multiple signal shielding, pure materials, and precise workmanship the 3.5 mm audio connection is established in an instant.

- 3.5 mm jack plug to connect portable audio devices via AUX-In
- pure copper conductor and 2-way shielding for clear signal quality
- 24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances

Specifications

Connections

Plug material:	triple-coated PVC / ABS
Contact material:	24-Karat gold plated
Shielding:	yes
Port 1, type:	3.5 mm STEREO plug
Connector 1, connector length (mm):	30.3
Connector 1, connector width (mm):	9.8
Connector 1, connector height (mm):	8.0
Port 2, type:	3.5 mm STEREO plug
Connector 2, connector length (mm):	30.3
Connector 2, connector width (mm):	9.8
Connector 2, connector height (mm):	8.0

cable

Type:	Round cable
Length (m):	1 1.5 3 5 10
Inner conductor material:	OFC (Oxygen free copper)
Inner conductor diameter (mm):	25 x 0.120
AWG:	23
Number of shieldings:	2 x
Type of 1st shielding	Aluminium foil
Type of 2nd shielding	Copper braid 42 wires x 0.12 mm cross section
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	3.9
Kink protection:	on both sides

Signal transmission

Transmission modes:	analog audio signals
max. Bandwidth (MHz):	10.0
Capacitance (pF):	155
Characteristic impedance (Ω):	50


General


Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10

clicktronic[®]
entertainment.
pure.

casual




 3.5 mm STEREO plug

 3.5 mm STEREO plug



Cross section








Wiring diagram



MP3 audio cable

3.5 mm jack cable for MP3 Player, iPod, and Smartphone

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
70476	1.00	Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235	Single carton: 0.06 Master carton: 3.60		4 040849 704765
70477	1.50	Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235	Single carton: 0.07 Master carton: 4.00		4 040849 704772
70479	3.00	Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235	Single carton: 0.10 Master carton: 5.20		4 040849 704796
70480	5.00	Single carton: 185 x 180 x 40 Export VPE (30 pcs.): 425 x 270 x 235	Single carton: 0.14 Master carton: 5.20		4 040849 704802
70482	10.0	Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435	Single carton: 0.29 Master carton: 8.30		4 040849 704826

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany