

## Samsung Odyssey G5 S32AG520PU - LED-Monitor - QHD - 80 cm (32") - HDR

Produktbeschreibung: Samsung Odyssey G5 S32AG520PU -  
LED-Monitor - 80 cm (32") - 2560 x 1440  
QHD @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 -  
DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort  
- Schwarz

Gruppe: Monitore  
Hersteller: Samsung  
Hersteller Artikel Nr: LS32AG520PUXEN  
EAN: 8806092784086

### Key Selling Points:

- WQHD Auflösung
- Reaktionszeit 1 ms (G/G)
- Bildwiederholungsrate 165 Hz
- FreeSync Premium



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Odyssey G5 S32AG520PU - LED-Monitor - QHD - 80 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	54 kWh
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.46 cm x 31.11 cm x 60.29 cm
Gewicht	7.5 kg
Kennzeichnung	EMC, ISO 9241-307

### Product Features:

- Ganz nah an der Wirklichkeit  
Du bist der Realität näher, als du denkst. Mit der 1,7-fachen Pixeldichte im Vergleich zu Full HD kannst du Spiele noch realistischer und fesselnder erleben. Das IPS-Panel bietet klare Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178° für scharfe Spielszenen aus fast jedem Blickwinkel.
- Entdecke versteckte Details  
Erlebe eine atemberaubende Grafik mit HDR10. Eine riesige Palette von Farbschattierungen erweckt Spielszenen zum Leben und du kannst Details

entdecken, die sich in den Schatten verbergen - dank tiefer, dunkler Schwarztöne, leuchtender Weißtöne und einem fantastischen Detailreichtum.

- **Reagiere in Echtzeit**  
Lass dich nicht ausbremsen. Die 165 Hz-Bildwiederholrate eliminiert Verzögerungen für ein aufregendes Gameplay mit ultraflüssiger Action. Sei deinen Gegnern immer einen Schritt voraus - mit einer Reaktionszeit von 1 ms und ruckelfreien Bildern ohne Ghosting.
- **Niedrige Eingabeverzögerung**  
Übernimm die Kontrolle. Die unglaublich niedrige Eingabeverzögerung von nur einer Millisekunde sorgt für eine extrem hohe Reaktionsgenauigkeit, mit der du auch gegen schnelle Gegner bestehen kannst. Die Action beginnt sofort, wenn du den Bildschirm einschaltest, nahezu ohne Verzögerung zwischen deinen externen Geräten und dem Spiel.
- **Ultrawide Game View**  
Vergrößere deinen Sichtbereich, indem du auf ein Seitenverhältnis von 21:9 umschaltest. So kannst du bisher verborgene Bildbereiche sehen und zum Beispiel bei einem Fußball-Game mehr vom Spielfeld und auf der Rennstrecke einen längeren Straßenabschnitt erkennen.
- **Ergonomisches Design**  
Schwenke, neige und justiere deinen Monitor, bis du alle Gegner genau im Blick hast. Dein Display kann frei bewegt werden, damit du den totalen Spielkomfort finden kannst.