

Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TD - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 11 Pro 64-bit - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Schwarz - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20TD00GLGE
 EAN: 0196119188002

Beschreibung:
 Budgetfreundliches, robustes, 39,6 cm (15,6")-Office-Notebook mit gehobener Grundausstattung für den großen Überblick im Kleinunternehmen - ideal auch als Desktop-Ersatz. Hohen Arbeitskomfort bieten das große Full-HD-Display sowie exzellente Eingabegeräte. Der in den Netzschalter integrierte Fingerabdrucksensor erledigt Bootvorgang und Authentifizierung in einem und lässt Sie schneller online sein. Integrierte Schutzfunktionen machen das E15 beruhigend sicher.

Key Selling Points:

- Elegant und erschwinglich
- Zusammenarbeit leicht gemacht
- Auf die Details kommt es an
- Schutz von Privatsphäre und Daten
- Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 11 Pro 64-bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hintergrundbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 10.8 Stunden



Sicherheit	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.5 cm x 24 cm x 1.89 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	TCO Certified Notebooks 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
SAR	0,438 W/kg (Körper), 0,438 W/kg (Gliedermaße)

Product Features:

- Elegant und erschwinglich**
 Das elegante ThinkPad mit seinem robusten, schlanken Aluminiumgehäuse wurde für Vielreisende entwickelt. Trotz seines auffälligen Äußeren und seiner beeindruckenden Leistung ist es preiswert und stellt einen echten Mehrwert für jedes kleine Unternehmen dar.
- Zusammenarbeit leicht gemacht**
 Sei es online, im Büro oder unterwegs: Dank den Lautsprechern von Harman, fortschrittlichem Dolby Audio und „Skype for Business“-zertifizierten Mikrofonen ist das ThinkPad E15 für jede Telefonkonferenz gerüstet. Und mit Wi-Fi 6 erreicht es schon heute die Datenübertragungsraten von morgen.
- Auf die Details kommt es an**
 Von Präsentationen über Tabellenkalkulation bis hin zu Online-Konferenzen: Erleben Sie beeindruckende Details auf dem entspiegelten 39,6 cm (15,6") Display. Das ThinkPad E15 kann zudem mit der Breitbild-IPS-Technologie ausgestattet werden - perfekt zum Teilen und gemeinsamen Erstellen von Inhalten.
- Schutz von Privatsphäre und Daten**
 Das ThinkPad E15 bietet umfassenden Schutz. Alle Ihre Daten, einschließlich der Anmeldedaten, werden mit einem dedizierten TPM 2.0-Chip verschlüsselt. Außerdem lässt sich die Webcam mittels ThinkShutter physisch verdecken. Darüber hinaus kann das Gerät mit Smart Power On, einem im Netzschalter integrierter Fingerabdruckscanner, ausgestattet werden.
- Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können**
 Das ThinkPad E15 hält nahezu allem stand - selbst Wasser. Arktische Kälte und heiße, trockne Wüsten machen dem Gerät nichts aus. Es wurde gemäß MIL-SPEC getestet und funktioniert nachweislich unter widrigsten Umgebungsbedingungen. Selbst versehentliche Stöße, Stürze, kleine Flüssigkeitsmengen halten es nicht auf.

