

Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6 - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz) - Quadro T500 - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Schwarz - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20W600J9GE
 EAN: 0196800612120

Beschreibung: Mit der hohen Prozessorleistung von Intel und einer leistungsstarken NVIDIA Quadro Grafik hebt sich das ThinkPad P15s von allen anderen mobilen Workstations mit 39,6 cm (15,6") großem Display ab. Mit nur 1,75 kg und einer äußerst langen Akkulaufzeit bietet es eine herausragende Workstation-Leistung für unterwegs. Mit dem 4K UHD-Display mit Dolby Vision erhalten Sie eine fantastische Bildqualität. Ideal für Studenten, Ingenieure und Designer, die von überall aus arbeiten müssen.



- Key Selling Points:
- Schöne, lebensechte Farben
 - Überzeugender und lebendiger Sound
 - Immer in Verbindung
 - Nach Militärstandards getestet, für die Praxis konzipiert
 - Schieben Sie Hackern einen Riegel vor



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit (Herabstufung von Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Lizenz - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	512 GB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA Quadro T500 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher	4 GB GDDR6 SDRAM
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja



Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 15.8 Stunden
Sicherheit	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.58 cm x 24.8 cm x 1.91 cm
Gewicht	1.75 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Services im Bundle	1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service



Product Features:

- Schöne, lebensechte Farben**
 Sie profitieren von einer verbesserten Helligkeit, stärkeren Kontrasten und edlen Details sowie von extrem lebendigen Farben - vor allem dank der 100%igen Abdeckung des Adobe-Farbraums. Egal ob Sie Multimedia-Inhalte erstellen oder einfach nur ansehen - das Display überzeugt in allen Bereichen.
- Überzeugender und lebendiger Sound**
 Die mobile Workstation ThinkPad P15s liefert Dolby Audio Premium-Sound und begeistert mit ihrer Leistung und den dynamisch angepassten Audiopegeln. Das Ergebnis ist Heimkinoqualität mit virtuellem Surround Sound für alle Ihre Unterhaltungswünsche. Mit verstärktem Bass und verbesserter Lautstärke können Sie den Klang für alle lauter und klarer machen.
- Immer in Verbindung**
 Dank einer Akkulaufzeit können Sie die mobile Workstation ThinkPad P15s überallhin mitnehmen.
- Nach Militärstandards getestet, für die Praxis konzipiert**
 Da Sie auf Zuverlässigkeit angewiesen sind, wurde die mobile Workstation ThinkPad P15s auf zwölf militärische Spezifikationen getestet und mehr als 200 Qualitätstests unterzogen. Sie funktioniert auch unter Extrembedingungen - von der arktischen Wildnis bis Wüstensandstürmen. Selbst verschüttete Flüssigkeiten und Stürze sind kein Problem.
- Schieben Sie Hackern einen Riegel vor**
 Integrierte Sicherheitsmerkmale schützen Ihre wichtigen Unternehmensdaten. Das dedizierte Trusted Platform Module (dTPM) verschlüsselt Ihre Passwörter und Daten.

