

**HDC-betét
HDC HP 250 M 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP 250 M 50
Rendelési szám	1119080000
Verzió	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 250 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret: 250
GTIN (EAN)	4032248900343
Menny.	1 Stück

HDC-betét
HDC HP 250 M 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	82,6 mm	Hossz, inch	3,252 inch
Nettó tömeg	126,31 g	Átmérő	32 mm

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Méret	250
-------	-----

Anyag

Szigetelőanyag	Poliamid üvegszállal	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Anyag	Rézötvözet

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	50 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	50 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 1		

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-betét	Terméktípus	Krimpelhető érintkező
Típus	Érintkező	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Krimpelhető csatlakozás, Csavaros csatlakozás
-----------------------	--

Táépérntkező

Csatlakozás típusa, táépérntkező	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, teljesítmény- érintkező	24 mm
Névleges feszültség (DIN EN 61984), táépérntkező	3 000 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984), táépérntkező	15 kV
Névleges áram (DIN EN 61984), táép	250 A		

Változat

Anyag	Rézötvözet	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	24 mm	Felületi minőség	Ezüst-passzívált
Méret	250	Térfogati ellenállás	≤ 0,1 mΩ
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 1	Vezeték-keresztmetszet, max.	50 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	50 mm ²		

HDC-betét
HDC HP 250 M 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000796	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.0	27-44-02-04	eClass 9.1	27-44-02-04

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

HDC-betét HDC HP 250 M 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

