

**RSM-sorozat
RSM 8RS 24VUC LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Reléalapok (RSM) közös pozitív és negatív ággal, PLC vagy más típusú vezérlőkhöz csatlakoztathatók. Az interfészek 4, 8 vagy 16 RCL (12,7 mm) vagy RSS (6,1 mm) relét tartalmazó csoportokból állnak. A vezérlő-csatlakozást dugaszolható csatlakozókkal vagy IEC 60603-13 csatlakozós közvetlen kábelezéssel lehet megvalósítani. Számos választási lehetőség:

- 1 vagy 2 váltóérintkező 16/8/6 A-s relékkel
- Feszültségek 5-230 V között
- Csavaros, húzórugós vagy PUSH IN csatlakozás
- Kompatibilis a Weidmüller szilárdtest-relével

A reléválaszték galvanikus leválasztást biztosít a bemenet és kimenet között, valamint a relé szomszédos érintkezői között. Így a vezérlőkben különböző feszültségek használhatók, és biztonságosan csatlakoztathatók a különböző terepi elemek feszültségei is.

Általános rendelési adatok

Típus	RSM 8RS 24VUC LP
Rendelési szám	1173561001
Verzió	RSM-sorozat, Relék, Érintkezők száma: 8 Váltóérintkező AgNi 90/10, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC / DC, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248047819
Menny.	1 Stück

RSM-sorozat
RSM 8RS 24VUC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	145 mm	Szélesség (coll)	5,709 inch
Magasság	87 mm	Magasság (coll)	3,425 inch
Mélység	76 mm	Mélység (coll)	2,992 inch
Nettó tömeg	346 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...50 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...60 °C		

Névleges adatok, adatbemenet

Névleges teljesítmény	0,45 W // 0,7 VA
-----------------------	------------------

Névleges adatok

Mechanikai élettartam	30 x 10 ⁶ kapcsolási ciklusok	Bekapcsolási késleltetés	≤ 10 msdc/10 msac
Kikapcsolási késleltetés	≤ 15msdc/20msac		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekTervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)