



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Szélességmérő – Windmaster 2

Rend. szám: 10 04 64

E készülék kizárólag szélesség mérésére szolgál.

Biztonsági tudnivalók

A készüléket óvjuk a víztől. Ne használjuk tartós üzemmódban.

Ne használjuk erős elektromos vagy mágneses terek közelében.

A készülék elemei nem tölthetők újra.

Az ábra jelmagyarázata

1. Be / ki kapcsoló; automatikus kikapcsolás kb. 8 nap után.

2. Üzemmód gomb; a mértékegység kiválasztása. A kiválasztott mértékegységet a memória megőrzi.

3. A mértékegység kijelzése; KM/H (kilométer / óra), KTS (csomó), M/S (méter / másodperc), MPH (mérőföld / óránként).

4. A pillanatnyi szélesség kijelzése.

5. A bekapcsolás időpontja óta mért maximális szélesség.

6. A bekapcsolás időpontjától számított átlagos szélesség.

7. MX = MAXIMUM érték, AV = AVERAGE (átlagérték)

Villogó üzemmód: Új elemet kell behelyezni.

8. Pillanatnyi szélesség Beaufort-skála szerint (Bargraph).

9. Elemtartó rekesz; Elem típusa: Lítium CR2032, + pólus felfelé kell nézzen!

10. Állvány csavar helye (UNC 6.35 x 1.27).

A csavart ne húzzuk meg erősen! Csavarhossz maximum 5.5 mm!

Mérés:

A mérést szabad területen, a Windmaster szélességmérőt magasban tartva végezzük.

A készülék működése a széliránytól független.

Műszaki adatok:

LCD kijelző:

- * pillanatnyi szélesség
- * átlagos szélesség*
- * maximális szélesség*
- * Beaufort bargraph (* memóriában max. 8 napig tárolva)

Mértékegységek (átkapcsolható):

- * KM/H (kilométer/óra)
- * KTS (csomó)
- * M/S (méter/másodperc)
- * MPH (mérőföld/óra)

Mérési tartomány:

– 2,5 ... 150 KM/H, 1,3 ... 81 KTS,

– 0,7 ... 42 M/S, 1,5 ... 93 MPH.

Felbontás: 0,1 (0 ... 19,9), 1 (20 ... 150)

Pontosság: tip. $\pm 4\%$, ± 1 digit.

Üzemi hőmérséklet tartomány: -20°C ... $+70^{\circ}\text{C}$

Automatikus lekapcsolás: 8 nap után.

Állványcsavar: UNC 6.35x1.27 mm

Elem típusa: CR2032, cserélhető

Elem élettartama: 10 évig terjedő.

Méretei: 127 x 55 x 28 (mérőfej 39) mm

Súlya: kb. 95 g, Időjárásálló