

## SAIB-M8-4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A kerek M8 dugaszolható csatlakozók különösen szűkös helyeken használhatók.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opcionálisan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezető csatlakozásokat is.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | SAIB-M8-4P                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1803880000</a>                                    |
| Verzió         | Szabadon konfekcionálható hüvely, M8, Hüvely (mama) , egyenes |
| GTIN (EAN)     | 4032248259861                                                 |
| Menny.         | 1 Stück                                                       |

## SAIB-M8-4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 11,6 g |
|-------------|--------|

## Hőmérsékletek

|                                    |       |                                    |        |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max.            | 85 °C | Üzemi hőmérséklet, min.            | -40 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -25 °C |

## Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                                   |                      |                                   |                     |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa                | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0,14 mm <sup>2</sup> | Dugaszolási ciklusok              | ≥ 50                |
| Ház fő anyaga                     | PA                   | Ház hőmérsékleti tartománya       | -40 ... +85 °C      |
| Kábelátmérő, max.                 | 5 mm                 | Kábelátmérő, min.                 | 3,5 mm              |
| Kódolás                           | nincs                | Menetes gyűrű anyaga              | Cink présöntvény    |
| Névleges feszültség               | 30 V                 | Névleges áram                     | 4 A                 |
| Pólusszám                         | 4                    | Szennyezés súlyossága             | 3                   |
| Szigetelés erőssége               | 10 <sup>8</sup> Ω    | Védelmi osztály                   | IP67                |
| Árnyékolás csatlakozás            | Nem                  | Érintkező felület                 | Aranyozott          |

## Szabványok

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
|---------------------------|---------|

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002062    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002062    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 |            |             |

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |
| User Documentation | <a href="#">Manual</a>                                                  |