

**SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak.

A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Típus          | SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1873150000</a>                  |
| Verzió         | Szelepcsatlakozó, Hüvely (mama) , hajlított |
| GTIN (EAN)     | 4032248492527                               |
| Menny.         | 1 Stück                                     |

## SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 28 g |
|-------------|------|

## Hőmérsékletek

|                                    |       |                                    |        |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max.            | 85 °C | Üzemi hőmérséklet, min.            | -25 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -25 °C |

## Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                                                     |                      |                                   |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Csatlakozás típusa                                  | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Csatlakozási keresztmetszet, min.                   | 0,34 mm <sup>2</sup> | Ház fő anyaga                     | PA 6 GF                 |
| Ház hőmérsékleti tartománya                         | -25...+85 °C         | Kábelátmérő, max.                 | 10 mm                   |
| Kábelátmérő, min.                                   | 8 mm                 | Kódolás                           | A építési forma (18 mm) |
| Névleges feszültség                                 | 230 V                | Névleges áram                     | 10 A                    |
| Pólusszám                                           | 3                    | Szennyezés súlyossága             | 3                       |
| Szigetelés erőssége                                 | 10 <sup>8</sup> Ω    | Tömszelencék                      | PG 11                   |
| Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Áramkör nélkül       | Védelmi osztály                   | IP65                    |
| Érintkező felület                                   | Ni                   |                                   |                         |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002062    | ETIM 4.0   | EC002636    |
| ETIM 5.0   | EC002636    | ETIM 6.0   | EC002062    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-01-01 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-01 | eClass 9.0 | 27-44-01-05 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-12 |            |             |

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|