

**SAI aktív
SAI-AU M12 DN GW 16DI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Sokféle gateway i/O egység kapható. Válasszon a DeviceNet, USB és Ethernet protokoll között: EtherNet/IP, Modbus TCP és PROFINET IO. A gateway készülékeken 16 digitális bemenet van; az USB-modul további 8 kimenetet tartalmaz. Az USB a PC USB portjára csatlakoztatható, és a meghajtóprogram telepítése után bármelyik USB-porton használható. A megvalósítást az egyszerű Modbus szabvány alkalmazásával lehet elvégezni.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-AU M12 DN GW 16DI
Rendelési szám	1938570000
Verzió	SAI aktív, DeviceNet, Komplet modul
GTIN (EAN)	4032248612383
Menny.	1 Stück

SAI aktív
SAI-AU M12 DN GW 16DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	210 mm	Hossz, inch	8,268 inch
Szélesség	54 mm	Szélesség (coll)	2,126 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Nettó tömeg	437 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C
Üzemi hőmérséklet	0 °C...60 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...85 °C

Rendszer adatok

Modul típusa	Komplett modul
--------------	----------------

Csatlakozások

Csatlakozás segédsínhez (SUB KI)	1 x M8 hüvely 4 pólusú, A kódolású	I/O-csatlakozások	8x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású
Terepi busz (BUSZ BE)	1x M12 csatlakozó 5 pólusú, A kódolású	Terepi busz (BUSZ KI)	1x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású
Tápfeszültség (AUX BE)	1x M12 csatlakozó 5 pólusú, A kódolású		

Digitális bemenetek

A potenciálok elválasztása a modul elektronikájától	nincs	Bemenet szűrő	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, Konfigurálható
Bemenő feszültség, alacsony	<5 V EN 61131-2 1. típus szerint	Bemenő feszültség, magas	>15 V EN 61131-2 1. típus szerint
Bemenő áram, alacsony	< 15 mA EN 61131-2 1. típus szerint	Bemenő áram, magas	2-15 mA EN 61131-2 1. típus szerint
Diagnosztikai figyelmeztetés	piros	Megengedett bemenő feszültség	-30 V ... +30 V (pólusfelcseréléssel szemben védett)

Digitális kimenetek

Diagnosztikai figyelmeztetés	piros
------------------------------	-------

Általános adatok

Földelés	< 350 g	Ház fő anyaga	Pocan, PBT
Tanúsítvány	CE, cULus	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP67		

Tápfeszültség

Határok	18 V DC ... 30 V DC	Max. teljes áram modul	8 A
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Érintkező terhelés	Tüsként max. 4 A
Üzemi feszültség	24 V		

SAI aktív SAI-AU M12 DN GW 16DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-05
eClass 9.1	27-24-26-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN
Tervezési adatok	WSCAD