

**WAVESERIES
WAVEFILTER 6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Egyszerű rádiózavar-elnyomás a szekrényben, a
WAVEFILTER-nek köszönhetően.**

A WAVEFILTER szükségtelessé teszi a hálózati szűrők időrabló összecsavározását. A szűrők a TS 35 sínre pattinthatók és a zajelnyomást igénylő eszközre csatlakoztathatók. A

kétfokozatú, 22,5 mm széles WAVEFILTER 1 A-es, 3 A-es, 6 A-es és 10 A-es verziója nagy csillapítást kínál az 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 120 V, max. 250 V tartományban.

Általános rendelési adatok

Rendelkezésre álló egység 2019-03-31

Típus WAVEFILTER 6A

Rendelési szám [8614800000](#)

Verzió WAVESERIES, Túlfeszültség-védelem, Túlfeszültség-védelem, Csillapítás 100 MHz-nél: 40 dB

GTIN (EAN) 4032248277094

Menny. 1 Stück

**WAVESERIES
WAVEFILTER 6A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	22,5 mm	Szélesség (coll)	0,886 inch
Magasság	73,4 mm	Magasság (coll)	2,89 inch
Mélység	73,4 mm	Mélység (coll)	2,89 inch
Nettó tömeg	112,12 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	40 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...40 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E64388
---------------------------	--------

IEC / EN névleges adatok

Biztosíték	6,3 A	Csillapítás 0,15 Mhz-nél	< 0,5 dB
Csillapítás 1 MHz-nél	18 dB	Csillapítás 10 MHz-nél	45 dB
Csillapítás 100 MHz-nél	40 dB	Feszültség típusa	AC/DC
Kapacitás	C _x : 33 nF / C _y : 22 nF	Névleges feszültség (DC)	250 V
Vizsgáló feszültség P-N	1700 V DC	Vizsgáló feszültség, P/N-PE	2000 V AC

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága	2	Túlfeszültség kategória	III
-----------------------	---	-------------------------	-----

Általános adatok

Kivitel	Hullám 22,5 L	Magasság TS 35-tel	112,4 mm
Szegmens	Teljesítményelosztás	Szín	bézs
Sín	TS 35	Változat	Túlfeszültség-védelem
Védelmi osztály	IP20		

Csatlakozási adatok

Keresztmetszet	2,5 mm ²	Meghúzási nyomaték, min.	0,4 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0,6 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2,5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm ²

**WAVESERIES
WAVEFILTER 6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943	ETIM 6.0	EC002623
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-26-03-01
eClass 6.2	27-26-03-90	eClass 7.1	27-26-03-90
eClass 8.1	27-26-03-90	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-42-02-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Brochure/Catalogue	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	Operating instructions

WAVESERIES WAVEFILTER 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Elektromos szimbólum



Circuit diagram

