

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Az IP 68 JACKPAC tokozatú JPR relék elektromos szigeteléssel és anélkül kaphatók. A kapcsolóerősítő a 24 V DC kapcsolt kimeneteket max. 2 A-ig erősíti. A kimeneti kapcsolási feszültséget T-csatlakozás biztosítja.

Általános rendelési adatok

Típus	JPR 24VDC ISO 1CO M12
Rendelési szám	8771430000
Verzió	JACKPAC, Relék, Érintkezők száma: 1 Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC $\pm 20\%$, Folytonos áram: 2 A, M12 csatlakozódugó / hüvely A-kódolású
GTIN (EAN)	4032248439638
Menny.	1 Stück

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	83 mm	Hossz, inch	3,268 inch
Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1,417 inch
Magasság	14,4 mm	Magasság (coll)	0,567 inch
Nettó tömeg	52,6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Bemenet

Névleges vezérlőfeszültség	24 V DC $\pm$ 20 %	Névleges áram, DC	8 mA
Névleges teljesítmény	200 mW	Meghúzási/ejtési feszültség, tip.	16.8 V / 1.2 V DC
Meghúzási/ejtési áram, tip.	5 mA / 1 mA DC	Védőáramkör	Csillapító dióda

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	24 V DC $\pm$ 20 %	Névleges teljesítmény	200 mW
Védőáramkör	Csillapító dióda		

Kimenet

Max. kapcsolási feszültség, DC	24 V	Folytonos áram	2 A
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	48 W @ 24 V	Bekapcsolási késleltetés	$\leq$ 6 ms
Kikapcsolási késleltetés	$\leq$ 6 ms	Min. kapcsolási teljesítmény	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél	0,1 Hz		

Terhelés oldal

Folytonos áram	2 A	Bekapcsolási késleltetés	$\leq$ 6 ms
Kikapcsolási késleltetés	$\leq$ 6 ms		

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	M12 csatlakozódugó / hüvely A-kódolású
-----------------------------	---

Általános adatok

Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
------	--------	--------------------------	-----

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	300 V	Szennyezés súlyossága	2
Túlfeszültség kategória	III	Védelmi osztály	IP67

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 11:02:24 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**A jóváhagyások / szabványok további részletei**

Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Jóváhagyások további részletei / szabványok

Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Besorolások

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)


Tervezési adatok [EPLAN.WSCAD](#)

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Dimensional drawing



Elektromos szimbólum



Csapkiosztás

