

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11
Rendelési szám	1292400000
Verzió	Beépített dugók, 7/8", PG 11, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4050118088533
Menny.	1 Stück

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	43 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E307231
---------------------------	---------

Általános adatok

Anyag	PUR/ PUR	Csatlakozás típusa	Érintkező
Csatlakozási menet	7/8"	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kódolás	nincs	Névleges feszültség	300 V
Névleges áram	8 A	Névleges áram	8 A (4 és 5 pólusú), 10 A (3 pólusú)
Pólusszám	4	Sodrat / kábelhossz	0,2 m
Tömszelencék	PG 11	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott	Érkeresztmetszet	0,75 mm²

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany



Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

