

**SAIL-VSC-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezeték-ként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | SAIL-VSC-10U                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">9457921000</a>                               |
| Verzió         | Szelepcsatlakozó, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, C |
| GTIN (EAN)     | 4032248229482                                            |
| Menny.         | 1 Stück                                                  |

## SAIL-VSC-10U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 318 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                                    |       |                                    |        |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max.            | 80 °C | Üzemi hőmérséklet, min.            | -25 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -25 °C |

## Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Kábel műszaki adatai

|                             |                          |                               |                     |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Pólusok száma               | 3                        | Érkesszmetesz                 | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Outside diameter            | 4.6 ± 0.2 mm             | Kábelhossz                    | 10 m                |
| árnyékolt                   | Nem                      | Szigetelés                    | PP                  |
| Színkód gyűrű               | Barna, Kék, Zöld / sárga | Köpeny anyaga                 | PUR                 |
| Köpeny színe                | fekete                   | Halogén                       | Nem                 |
| Temperature range, moving   | -25...80 °C              | Temperature range, stationary | -50...80 °C         |
| A következő kábeltartókhoz: | Igen                     | Csavarási ellenállás          | 0 °/m               |
| Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő          | Hajlítási sugár, min., mozgó  | 10 x kábelátmérő    |
| Gyorsulás                   | 5 m/s <sup>2</sup>       | Sebesség                      | 200 m/min           |
| Hajlítási ciklusok          | 2 millió                 | Hegesztésnek ellenálló        | Nem                 |

## Általános műszaki adatok

|                                                     |                                     |                    |                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Változat                                            | Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó | Csatlakozási menet | Egyéb                      |
| Kódolás                                             | C építési forma ipar (9,4 mm)       | Védelmi osztály    | IP67, becsavart állapotban |
| Érintkező felület                                   | ónozott                             | LED                | Igen                       |
| Névleges feszültség                                 | 24 V                                | Névleges áram      | 4 A                        |
| Ház hőmérsékleti tartománya                         | -25...+80 °C                        | Meghúzási nyomaték | M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm   |
| Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Zener-dióda                         |                    |                            |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001855    | ETIM 4.0   | EC001855    |
| ETIM 5.0   | EC001855    | ETIM 6.0   | EC001855    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 |            |             |

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## SAIL-VSC-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Brochure/Catalogue


[FL FIELDWIRING EN](#)

## SAIL-VSC-10U


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rajzok

### Méretrajz



### Póluskiosztás



### Kapcsolási rajz

