# SAIB-VSA-4P/230/11-H/OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak.
A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

### Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | SAIB-VSA-4P/230/11-H/OB |
| Rendelési szám | 1873160000 |
| Verzió | Szelepcsatlakozó, Hüvely (mama) , hajlított |
| GTIN (EAN) | 4032248492534 |
| Menny. | 1 Stück |

# SAIB-VSA-4P/230/11-H/OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 30 g |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 85 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -25 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -25 °C |

### Termék környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 1,5 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0,34 mm² | Ház fő anyaga | PA 6 GF |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C | Kábelátmérő, max. | 10 mm |
| Kábelátmérő, min. | 8 mm | Kódolás | A építési forma (18 mm) |
| Névleges feszültség | 230 V | Névleges áram | 10 A |
| Pólusszám | 4 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Szigetelés erőssége | $10^8$ Ω | Tömszelencék | PG 11 |
| Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Áramkör nélkül | Védelmi osztály | IP65 |
| Érintkező felület | Ni | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC002062 | ETIM 4.0 | EC002636 |
| ETIM 5.0 | EC002636 | ETIM 6.0 | EC002062 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-01-01 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-01 | eClass 9.0 | 27-44-01-05 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-12 | | |

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | EAC |
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:49:39 CEST