HDC-készletek
HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A RockStar® készletek rendszerint egy tűs betétet, egy hüvelybetétet, egy dugóházat, egy válaszfalházat és egy tömszelencét tartalmaznak.
A Weidmüller szabványos dugaszolható csatlakozó kombinációk nagy választékát kínálja metrikus vagy PG kábelbevezető menetekkel, csavaros vagy PUSH IN csatlakozással.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-KIT-HA 16.120
Rendelési szám	1884300000
Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Méret: 5, Pólusok: 16, Csavaros csatlakozás, 250 V, 16 A, alumínium présöntvény, PG 16
GTIN (EAN)	4032248488582
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:55:24 CEST

HDC-készletek
HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	430 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 100 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Verzió

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész, alsó rész
Kábelbevezetések mérete	PG 16	Méret	5
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Szorítós változat	Végrögzítő	Tömszelencék száma	1
Tömítés	NBR		

Általános adatok

Pólusszám	16	Kábelbevezetések mérete	PG 16
Méret	5	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín	szürke	Anyag	alumínium présöntvény

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-készletek	Terméktípus	Készlet
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás		

Változat

Anyag	alumínium présöntvény	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Felületi minőség	Porbevonatos	Kés mérete, hornyos (csavaros csatlakozás)	SD 0.6 x 3.5
Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm	Méret	5
Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm	Térfogati ellenállás	≤ 2 mΩ
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm²

HDC-készletek
HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD