

**SAI-4-M 5P M12 NPN ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az M12 elosztók különböző változatokban kaphatók. A 4, 6 vagy 8 M12 csatlakozóhely 4- vagy 5-pólusos kialakítású. A csoportkimenet fix kábeles kialakítású, kupakos változat felhasználói, vagy M23 csatlakoztatáshoz Különleges változatok is kaphatók. Például, kínálunk 1-1 elosztót bármilyen csatlakozástípushoz, vagy Ex Zone 1 robbanásveszélyes területre engedélyezett elosztókat is.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SAI-4-M 5P M12 NPN ECO                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1892100005</a>                                       |
| Verzió         | Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M12, Kupakos változat, Igen |
| GTIN (EAN)     | 4032248623754                                                    |
| Menny.         | 1 Stück                                                          |

## SAI-4-M 5P M12 NPN ECO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 202 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                   |   |
|-------------------|---|
| Üzemi hőmérséklet | - |
|-------------------|---|

## Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Connection data

|                                                 |                      |                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,08 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Elosztó kimenet                                 | Kupakos változat     |                                                 |                     |

## Szabványok

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E141197 |
|---------------------------|---------|

## Electrical data

|                           |                   |                                                 |      |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------|
| Névleges feszültség, min. | 10 V              | Névleges feszültség, max.                       | 30 V |
| Vizsgálati feszültség     | 1 kV              | Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 4 A  |
| Szigetelés erőssége       | 10 <sup>9</sup> Ω |                                                 |      |

## General technical data

|                            |       |                               |      |
|----------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Pólusszám                  | 5     | Érintkező aljzatok száma      | 4    |
| Csatlakozási menet         | M12   | Szennyezés súlyossága         | 3    |
| Viselkedés tűzben          | V-0   | Dugaszolási ciklusok          | ≤ 50 |
| LED                        | Igen  | LED-szín a működés jelzéséhez | zöld |
| LED szín az I/O működéshez | sárga |                               |      |

## Material data

|                       |                  |                    |            |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------|
| Ház fő anyaga         | Pocan            | Elosztó anyaga     | Műanyag    |
| Ház színe             | szürke, RAL 7032 | Fedél tömítőanyaga | Viton      |
| Érintkező anyaga      | CuZn             | Érintkező felület  | Aranyozott |
| Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0)   |                    |            |

## Technical data cable

|           |   |
|-----------|---|
| Pólusszám | 5 |
|-----------|---|

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001856    | ETIM 4.0   | EC000830    |
| ETIM 5.0   | EC000830    | ETIM 6.0   | EC002585    |
| UNSPSC     | 26-12-16-13 | eClass 5.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-44-01-08 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-08 |            |             |

**SAI-4-M 5P M12 NPN ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Tervezési adatok


[WSCAD](#)

## SAI-4-M 5P M12 NPN ECO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## Méretrajz



## Kapcsolási rajz

