

**W-sorozat
IH 6.3 WEM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect húzókenyeges technológiával

A számos különböző kivitelben kapható húzókenyeges csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	IH 6.3 WEM GE
Rendelési szám	0386260000
Verzió	W-sorozat, Szigetelőhüvely
GTIN (EAN)	4008190164256
Menny.	100 Stück

**W-sorozat
IH 6.3 WEM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	9 mm	Szélesség (coll)	0,354 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Mélység	4,5 mm	Mélység (coll)	0,177 inch
Nettó tömeg	0,46 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet	-50 °C...
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	100 °C

Anyag adatok

Anyag	PA 66	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---	-----	---------------------	--------------------

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UR)	E60693
------------------------	--------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks