

**PAC**  
**PAC-UNIV-RV36-F-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Típus          | PAC-UNIV-RV36-F-10M                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">7789106100</a>                                 |
| Verzió         | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 8430243960168                                              |
| Menny.         | 1 Stück                                                    |

**PAC**  
**PAC-UNIV-RV36-F-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 2 052 g |
|-------------|---------|

**Hőmérsékletek**

|                            |             |                            |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 60 °C       | Tárolási hőmérséklet, min. | -10 °C      |
| Üzemi hőmérséklet, max.    | 50 °C       | Üzemi hőmérséklet, min.    | -10 °C      |
| Üzemi hőmérséklet          | -10...50 °C | Tárolási hőmérséklet       | -10...60 °C |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Általános adatok**

|                       |                                          |                       |                          |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Csatlakozó, PLC oldal | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Interfész csatlakozó  | WEIDMUELLER RSV 36P MALE |
| Pólusok száma, min.   | 36 pólusú                                | Külső átmérő          | 11,2 ± 1 mm              |
| Kábel                 | LiYY kábel                               | Kábelhossz            | 10 m                     |
| Anyag                 | PVC                                      | Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm <sup>2</sup>     |

**Villamos adatok**

|                              |                     |                                          |           |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| Névleges feszültség (szöveg) | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       |
| Összes áram, max.            | 3 A                 | Ellenállás                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Nagyfeszültségű vizsgálat    | 1 KV/1s             |                                          |           |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000237    | ETIM 6.0   | EC000237    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-52 | eClass 7.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 8.1 | 27-24-92-05 | eClass 9.0 | 27-24-22-20 |
| eClass 9.1 | 27-24-22-20 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| User Documentation | <a href="#">Colours chart</a> |
|--------------------|-------------------------------|