

VG 7-SS 68 KB 3-6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ez a tömszelence sorozat rozsdamentes acélból készül és kiválóan alkalmas IP68 védelmet igénylő ipari alkalmazásokhoz. Kimagasló sós vízzel és fizikai behatásokkal szembeni ellenállása tökéletes választássá teszi szélsőséges környezetekbe.

Általános rendelési adatok

Típus	VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Rendelési szám	1009740000
GTIN (EAN)	4032248714469
Menny.	50 Stück

VG 7-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	28 mm	Hossz, inch	1,102 inch
Nettó tömeg	2,4 g		

Általános információk

AF 1. méret	14 mm	AF 2. méret	14 mm
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	8 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	10 Nm
Kábel külső átmérője, max.	6,5 mm	Kábel külső átmérője, min.	3 mm
Külső menet	PG 7	Menet hossza	6 mm
O-gyűrű	NBR	Tömszelencék	PG
Tömítőbetét	CR	Zárt anya nyomatéka, max.	7 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	5 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD