

VGM20-SS 68 KB 6-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ez a tömszelence sorozat rozsdamentes acélból készül és kiválóan alkalmas IP68 védelmet igénylő ipari alkalmazásokhoz. Kimagasló sós vízzel és fizikai behatásokkal szembeni ellenállása tökéletes választássá teszi szélsőséges környezetekbe.

Általános rendelési adatok

Típus	VGM20-SS 68 KB 6-12
Rendelési szám	1009860000
GTIN (EAN)	4032248714681
Menny.	50 Stück

VGM20-SS 68 KB 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	32 mm	Hossz, inch	1,26 inch
Nettó tömeg	24 g		

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260
--	---------	---	----------

Általános információk

AF 1. méret	22 mm	AF 2. méret	22 mm
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	16 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	22 Nm
Kábel külső átmérője, max.	12 mm	Kábel külső átmérője, min.	6 mm
Külső menet	M 20	Menet hossza	8 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Tömszelencék	metrikus	Tömítőbetét	CR
Zárt anya nyomatéka, max.	15 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	12 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD