

**SAK sorozat**  
**STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR     |
| Rendelési szám | <a href="#">0379400000</a> |
| Verzió         | SAK sorozat, Aljzat        |
| GTIN (EAN)     | 4008190023478              |
| Menny.         | 100 Stück                  |

**SAK sorozat**  
**STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,58 g |
|-------------|--------|

**Hőmérsékletek**

|                            |               |                            |       |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | 10 °C...40 °C |                            |       |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Anyag adatok**

|       |                 |                  |             |
|-------|-----------------|------------------|-------------|
| Anyag | Vörösréz - cink | Felületi minőség | galvanizált |
| Szín  | szürke          |                  |             |

**Rendszer specifikációk**

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                                                     |                    |                 |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |                      |

**Méretetek**

|              |        |                     |        |
|--------------|--------|---------------------|--------|
| Külső átmérő | 3,9 mm | Dugaszolási mélység | 5,4 mm |
|--------------|--------|---------------------|--------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001134    | ETIM 4.0   | EC001134    |
| ETIM 5.0   | EC001134    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |