

**VSSC**  
**VSSC4 MOV 24VAC/DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Túlfeszültség-védelem külön komponensekkel  
varisztorokkal, sorkapocs-kialakítással  
A fémoxid varisztorok sorkapocs-kialakításban  
használhatók. A rájuk nyomtatott maximális szinuszos  
teljesítményű és frekvenciájú üzemi feszültséggel  
működhetnek. A megengedett maximumnál nagyobb  
feszültség 25 ns-on belül biztonságosan levezetődik. A  
varisztorok közepes és nagy teljesítményre használhatók.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VSSC4 MOV 24VAC/DC                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1063960000</a>                                                          |
| Verzió         | Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez,<br>24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21 |
| GTIN (EAN)     | 4032248829385                                                                       |
| Menny.         | 10 Stück                                                                            |

**VSSC**  
**VSSC4 MOV 24VAC/DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 6,2 mm  | Szélesség (coll) | 0,244 inch |
| Magasság    | 76 mm   | Magasság (coll)  | 2,992 inch |
| Mélység     | 58,5 mm | Mélység (coll)   | 2,303 inch |
| Nettó tömeg | 27,8 g  |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |                |                            |                |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Páratartalom               | 5...96 %       | Tárolási hőmérséklet, max. | 80 °C          |
| Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C         | Üzemi hőmérséklet, max.    | 70 °C          |
| Üzemi hőmérséklet, min.    | -40 °C         | Üzemi hőmérséklet          | -40 °C...70 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | -40 °C...80 °C |                            |                |

**Hiba valószínűsége**

|      |            |                                 |   |
|------|------------|---------------------------------|---|
| MTTF | 4 391 évek | PFH, $1 \cdot 10^{-9}$ óránként | 0 |
| SFF  | 100 %      | SIL az IEC 61508 szerint        | 3 |
| λges | 26         |                                 |   |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**UL névleges adatok**

|                        |         |                |               |
|------------------------|---------|----------------|---------------|
| Tanúsítvány száma (UL) | E311081 | UL tanúsítvány | UL Zertifikat |
|------------------------|---------|----------------|---------------|

**CSA védelmi adatok**

|                             |        |                                       |      |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------|
| A, B gázcsoport             | IIC    | Belső induktív ellenállás, max. $L_i$ | 0 µH |
| Belső kapacitás, max. $C_i$ | 5 nF   | Bemenő feszültség, max. $U_i$         | 42 V |
| Bemenő áram, max. $I_i$     | 500 mA | C gázcsoport                          | IIB  |
| D gázcsoport                | IIA    |                                       |      |

**IEC / EN névleges adatok**

|                                             |                                     |                                          |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Feszültség típusa                           | AC/DC                               | Kapacitás                                | 4,8 nF       |
| Kisülési áram $I_{max}$ (8/20µs) vezeték-PE | 1 kA                                | Kisülési áram $I_n$ (8/20 µs) vezeték-PE | 0,5 kA       |
| Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint  | C1                                  | Max. folytonos feszültség, $U_c$ (AC)    | 30 V         |
| Max. folytonos feszültség, $U_c$ (DC)       | 42 V                                | Névleges feszültség (DC)                 | 34 V         |
| Szabványok                                  | IEC 61643-21                        | Térfigati ellenállás                     | < 0,1 Ω      |
| Túlterhelés - meghibásodás üzemmód          | 1. üzemmód                          | Védelmi szint, $U_p$ (típus)             | 150 V        |
| Áramlökés-teherbírási, C1                   | 0,25 kA 8/20 µs 0,5 kV<br>1,2/50 µs | Áramtovábbítási kapacitás, C2            | 1 kA 8/20 µs |

**Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint**

|                       |   |                         |     |
|-----------------------|---|-------------------------|-----|
| Szennyezés súlyossága | 2 | Túlfeszültség kategória | III |
|-----------------------|---|-------------------------|-----|

**VSSC**  
**VSSC4 MOV 24VAC/DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Általános adatok**

|                          |                                |                       |                                                   |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Kivitel                  | sorkapocs                      | Optikai működésjelzés | Nem                                               |
| Szegmens                 | Mérés - vezérlés - szabályozás | Szigetelési funkció   | Nem                                               |
| Szín                     | fekete                         | Sín                   | TS 35                                             |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0                            | Változat              | Tűlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás |
| Védelmi osztály          | IP20                           |                       |                                                   |

**A jóváhagyások további részletei**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| GOST tanúsítvány | GOST-Zertifikat |
|------------------|-----------------|

**Csatlakozási adatok**

|                                                                           |                      |                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa                                                        | Csavaros csatlakozás | Meghúzási nyomaték, min.                                                  | 0,5 Nm              |
| Meghúzási nyomaték, max.                                                  | 0,8 Nm               | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték keresztmetszet, tömör, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max.                                       | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.               | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.               | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |                                                                           |                     |

**IECEx/ATEX/cUL besorolás**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cUL tanúsítvány | cUL Certificate |
|-----------------|-----------------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000943    | ETIM 4.0   | EC000381    |
| ETIM 5.0   | EC000943    | ETIM 6.0   | EC000943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-27 |
| eClass 6.2 | 27-13-08-02 | eClass 7.1 | 27-13-08-09 |
| eClass 8.1 | 27-13-08-11 | eClass 9.0 | 27-13-08-07 |
| eClass 9.1 | 27-13-08-07 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**VSSC**  
**VSSC4 MOV 24VAC/DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[SIL Paper](#)[CE PAPER](#)[Declaration of Conformity](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN](#)

Engineering Data

[STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)

User Documentation

[Instruction sheet VSSC](#)


## VSSC VSSC4 MOV 24VAC/DC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



A kép illusztráció



Circuit diagram