

**VSSC  
VSSC6 RS485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



adat túlfeszültség-védelem

- RS 422 és RS 485 jelzések számára
- Falra szerelhető K21 házzal T-elágazásként is felszerelhető

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VSSC6 RS485                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1064980000</a>                                                      |
| Verzió         | Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez,<br>12 V, 500 mA, IEC 61643-21 |
| GTIN (EAN)     | 4032248830220                                                                   |
| Menny.         | 10 Stück                                                                        |

**VSSC**  
**VSSC6 RS485**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 6,2 mm  | Szélesség (coll) | 0,244 inch |
| Magasság    | 88,5 mm | Magasság (coll)  | 3,484 inch |
| Mélység     | 81 mm   | Mélység (coll)   | 3,189 inch |
| Nettó tömeg | 42 g    |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |                |                            |                |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Páratartalom               | 5...96 %       | Tárolási hőmérséklet, max. | 80 °C          |
| Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C         | Üzemi hőmérséklet, max.    | 70 °C          |
| Üzemi hőmérséklet, min.    | -40 °C         | Üzemi hőmérséklet          | -40 °C...70 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | -40 °C...80 °C |                            |                |

**Hiba valószínűsége**

|      |          |                                 |      |
|------|----------|---------------------------------|------|
| MTTF | 1 903 Év | PFH, $1 \cdot 10^{-9}$ óránként | 3,25 |
| SFF  | 94,58 %  | SIL az IEC 61508 szerint        | 3    |
| λges | 60       |                                 |      |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**UL névleges adatok**

|                        |         |                |               |
|------------------------|---------|----------------|---------------|
| Tanúsítvány száma (UL) | E311081 | UL tanúsítvány | UL Zertifikat |
|------------------------|---------|----------------|---------------|

**CSA védelmi adatok**

|                             |      |                         |        |
|-----------------------------|------|-------------------------|--------|
| Belső kapacitás, max. $C_i$ | 2 nF | Bemenő áram, max. $I_i$ | 500 mA |
|-----------------------------|------|-------------------------|--------|

**IEC / EN névleges adatok**

|                                                        |                  |                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Beillesztési veszteség                                 | 113,7 MHz        | Feszültség típusa                                 | AC                            |
| Impulzus alaphelyzetbe állítási kapacitás $\leq 15$ ms |                  | Jelátviteli tulajdonságok (-3 dB)                 | 113,6 MHz                     |
| Kisülési áram $I_{\max}$ (8/20μs) vezeték-PE           | 10 kA            | Kisülési áram $I_{\max}$ (8/20μs) vezeték-vezeték | 10 kA                         |
| Kisülési áram $I_n$ (8/20 μs) vezeték-PE               | 2,5 kA           | Kisülési áram $I_n$ (8/20 μs) vezeték-vezeték     | 2,5 kA                        |
| Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint             | C2, C3, D1       | Max. folytonos feszültség, $U_c$ (DC)             | 15 V                          |
| Névleges feszültség (DC)                               | 12 V             | Szabványok                                        | IEC 61643-21                  |
| Térfigati ellenállás                                   | 1,8 Ω 10%        | Túlterhelés - meghibásodás üzemmód                | 2. üzemmód                    |
| Villámimpulzus-áram $I_{\text{imp}}$ (10/350 μs)       | 0,5 kA           | Villámimpulzus-áram $I_{\text{imp}}$ (10/350 μs)  | 0,5 kA                        |
| Védelmi szint, $U_p$ (típus)                           | $\leq 100$ V     | Vezeték-PE                                        | 0,5 kA                        |
| Áramlökés-teherbírás, D1                               | 0,5 kA 10/350 μs | Áramlökés-teherbírás, C3                          | 10 A 10/1000 μs               |
|                                                        |                  | Áramtovábbítási kapacitás, C2                     | 2,5 kA 8/20 μs 5 kV 1,2/50 μs |

**Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint**

|                       |   |                         |     |
|-----------------------|---|-------------------------|-----|
| Szennyezés súlyossága | 2 | Túlfeszültség kategória | III |
|-----------------------|---|-------------------------|-----|

**VSSC**  
**VSSC6 RS485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Általános adatok**

|                          |                                |                       |                                                   |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Kivitel                  | sorkapocs                      | Optikai működésjelzés | Nem                                               |
| Szegmens                 | Mérés - vezérlés - szabályozás | Szigetelési funkció   | Nem                                               |
| Szín                     | fekete                         | Sín                   | TS 35                                             |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0                            | Változat              | Tűlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás |
| Védelmi osztály          | IP20                           |                       |                                                   |

**A jóváhagyások további részletei**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| GOST tanúsítvány | GOST-Zertifikat |
|------------------|-----------------|

**Csatlakozási adatok**

|                                                                           |                      |                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa                                                        | Csavaros csatlakozás | Meghúzási nyomaték, min.                                                  | 0,5 Nm              |
| Meghúzási nyomaték, max.                                                  | 0,8 Nm               | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték keresztmetszet, tömör, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max.                                       | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.               | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.               | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |                                                                           |                     |

**IECEx/ATEX/cUL besorolás**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cUL tanúsítvány | cUL Certificate |
|-----------------|-----------------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000943    | ETIM 4.0   | EC000943    |
| ETIM 5.0   | EC000943    | ETIM 6.0   | EC000943    |
| UNSPSC     | 30-21-19-21 | eClass 5.1 | 27-13-08-01 |
| eClass 6.2 | 27-13-08-05 | eClass 7.1 | 27-13-08-09 |
| eClass 8.1 | 27-13-08-11 | eClass 9.0 | 27-13-08-07 |
| eClass 9.1 | 27-13-08-07 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**VSSC  
VSSC6 RS485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[SIL Paper](#)[CE PAPER](#)[Declaration of Conformity](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN](#)

Engineering Data

[STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)


User Documentation

[Instruction sheet VSSC](#)


## VSSC VSSC6 RS485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



A kép illusztráció



Circuit diagram

