

**TM**  
**TM 206/18 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé. Öt különböző hosszban (12, 15, 18, 20 és 30 mm) és tizenegy méretben kaphatók - egy jelölőtípus minden hüvelyhez.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötővel szereléshez (4,6 mm széles)

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | TM 206/18 V0                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1806320000</a>                                              |
| Verzió         | TM, Aljzat x 18 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 14 - 22 mm |
| GTIN (EAN)     | 4032248275830                                                           |
| Menny.         | 200 Stück                                                               |

**TM**  
**TM 206/18 V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 18 mm  | Szélesség (coll) | 0,709 inch |
| Magasság    | 18 mm  | Magasság (coll)  | 0,709 inch |
| Mélység     | 18 mm  | Mélység (coll)   | 0,709 inch |
| Nettó tömeg | 1,82 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |             |                          |                                  |
|------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| Anyag                        | PVC         | Javasolt iparágak        | Közeledéstechnika,<br>Berendezés |
| Nyomtatás típusa             | üres        | Szélesség                | 18 mm                            |
| Szín                         | Áttetsző    | UL 94 éghetőségi osztály | V-0                              |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |                          |                                  |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                    |                              |                     |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték külső átm.           | 14 - 22 mm         | Vezeték külső átmérő, max.   | 22 mm               |
| Vezeték külső átmérő, min.   | 14 mm              | Vezeték-keresztmetszet, max. | 120 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 35 mm <sup>2</sup> |                              |                     |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering Data            | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Product Change Notification | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |
| Tervezési adatok            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |