


**RS-SOROZAT  
RS 30 230VAC LD LP 1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

Felpattintható RS 30. 31. 32 relé bázisok kaphatók 11,2 és 25 mm közötti szélességben a típustól függően.

Az RSM relé multiplexerek 4, 8 és 16 utas modulokban kaphatók. A vezetékeltési munka csökkentése érdekében a DC változatok közös plusz vagy mínusz potenciállal vannak ellátva. Az opcionális IEC603-1 dugaszolható csatlakozó lehetővé teszi az előszerelt vezetékek csatlakoztatását.

A csavaros csatlakozórendszer szerepe a 2,5 mm<sup>2</sup>-es névleges keresztmetszetű vezeték csatlakoztatása.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RS 30 230VAC LD LP 1A
Rendelési szám	<a href="#">1102211001</a>
Verzió	RS-SOROZAT, Relék, Érintkezők száma: 1 Záróérintkező AgNi 0,15 vékony aranyozású, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC +5 % / -15 %, Folytonos áram: 3 A, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248046003
Menny.	10 Stück

**RS-SOROZAT**  
**RS 30 230VAC LD LP 1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	11,2 mm	Szélesség (coll)	0,441 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2,756 inch
Mélység	56 mm	Mélység (coll)	2,205 inch
Nettó tömeg	28,97 g		

**Hőmérsékletek**

Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	40 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...40 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...60 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Bemenet**

Névleges vezérlőfeszültség	230 V AC + 5 % / - 15 %	Névleges áram, AC	3,2 mA
Névleges teljesítmény	0,8 VA	Meghúzási/ejtési feszültség, tip.	207 V AC
Meghúzási/ejtési áram, tip.	1 mA AC	Állapotjelző	Zöld világítódioda

**Kimenet**

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Max. kapcsolási feszültség, AC	250 V
Folytonos áram	3 A	Bekapcsolási áram	8 A
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	2000 VA	Bekapcsolási késleltetés	≤ 10 ms
Kikapcsolási késleltetés	≤ 9 ms	Pattogás időtartama	≤ 3 ms
Min. kapcsolási teljesítmény	250 mW	Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél	0,1 Hz

**Csatlakozási adatok**

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2,5 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>		

**Általános adatok**

Változat	soldered relay	Sín	TS 32, TS 35
Ellenőrző gomb	No	Mechanical switch position indicator	Nem
Szín	narancssárga		

**Szigetelések koordinálása**

Névleges feszültség	250 V	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	2	Védelmi osztály	IP20
Kúszóút és hézag, bemenet - kimenet	> 3 mm	Lökőfeszültség	4 kV

**RS-SOROZAT  
RS 30 230VAC LD LP 1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****A jóváhagyások / szabványok további részletei**

Szabványok	DIN EN 50178
------------	--------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DE_PA_5600_160311_001.pdf</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>